

Art.-Nr.: 10.08.09.00010




Données techniques

Attribut	Valeur
Entrées / sorties	RS 485
Connexion électrique	Con coudé fem M8, 8 pol
Modèle	Système de changement rapide MATCH
Dmk	50,0 mm
Type	UR3-16
por	Universal Robots e
Fonction supplémentaire	Freedrive
Équipement de l'installation	

RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH

Le module de changement rapide RMQC est livré prêt à être raccordé.

Le générateur de vide correspondant doit être commandé séparément.



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	95,00 mm
Hauteur H1	42,00 mm
Hauteur H	39,00 mm
Diamètre extérieur D2	31,5 mm
Diamètre extérieur D	75,00 mm
Diamètre intérieur d	6,40 mm
Filetage G1	M8-F
Filetage G2	M7-F
Filetage G3	M3-IG
Dmk	50,0 mm

Données de construction RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH



Art.-Nr.: 10.08.09.00010



Données techniques

Attribut	Valeur
Forme de l'éléments de fixation	Canal produit fermé
Entrées / sorties	RS 485
Poids propre	390,0 g
Température de travail	5 ... 60 °C
Modèle	Système de changement rapide MATCH
Connexion électrique	WB-M8-8
Type	UR3-16
avec	E-transfert électrique / pneumatique
por	Universal Robots e
Force axiale (max)	500,0 N
Moment (Y)	40,0 Nm
Déport d'essieu max	1,0 mm
Nombre de cycles de charge	100.000,00
Force de serrage	50,0 N
Pouvoir dissolvant	0,0 N



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.08.09.00010



Données de commande des accessoires 10.08.09.00010

Typ	Artikelnummer
Module Electrovanne	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
	10.08.09.00032

