

Art.-Nr.: 10.08.09.00010




RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH

Быстросъемный модуль RMQC поставляется готовым к подключению.

Соответствующий вакуумный генератор необходимо заказывать отдельно.

Технические данные

Attribute	Value
Входы / выходы	RS 485
Электрическое подключение	Elb fem conn M8, 8 pol
Конструкция	быстросменная система MATCH
Dmk	50.0 mm
Тип	UR3-16
для	Универсальные роботы e
Дополнительная функция	Freedrive
Оборудование завода	



Конструктивные данные RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	95.00 mm
Высота H1	42.00 mm
Высота H	39.00 mm
Наружный диаметр D2	31.5 mm
Наружный диаметр D	75.00 mm
Внутренний диаметр d	6.40 mm
Резьба G1	M8-F
Резьба G2	M7-F
Резьба G3	M3-IG
Dmk	50.0 mm



Art.-Nr.: 10.08.09.00010



Технические данные

Attribute	Value
Монтажные элементы по форме	Канал подачи жидкости закрыт
Входы / выходы	RS 485
Вес	390.0 g
Температура эксплуатации	5 ... 60 °C
Конструкция	быстросменная система MATCH
Электрическое подключение	WB-M8-8
Тип	UR3-16
с	Электрический / пневматический перевод
для	Универсальные роботы e
Сила осевая (макс.)	500.0 N
Момент (Y)	40.0 Nm
Смещение оси макс	1.0 mm
Количество циклов нагрузки	100000.00
Усилие затяжки	50.0 N
Растворяющая способность	0.0 N



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.09.00010Заказать аксессуары для данных **10.08.09.00010**

Тип	Artikelnummer
узел клапана	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC 10.08.09.00032

WWW.SCHMALZ.COM/10.08.09.00010