

Art.-Nr.: 10.08.09.00016


**Teknik veriler**

| Attribute             | Value                          |
|-----------------------|--------------------------------|
| İnřaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama                |
| Giriřler / ıkıřlar   | dijital giriř / ıkıř          |
| Elektrik baęlantısı   | 2xConnect M8, 3+4 pol          |
| İnřaat                | Hızlı deęiřtirme sistemi MATCH |
| Dmk                   | 50.0 mm                        |
| Tip                   | ABBGoFaCRB15000                |
| für                   | ABB Robotik                    |

RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH

Hızlı deęiřtirme modülü RMQC baęlantıya hazır olarak teslim edilir.

Uygun bir vakum üretici ayrıca sipariř edilmelidir.

**Tasarım verileri**

| Attribute      | Value     |
|----------------|-----------|
| Yükseklik H1   | 24.00 mm  |
| Yükseklik H    | 21.00 mm  |
| Dıř ap D2     | 31.5 mm   |
| Dıř ap D      | 75.00 mm  |
| İ ap d       | 6.40 mm   |
| Dıř G1         | M8-M      |
| Dıř G2         | M7-F      |
| Dmk            | 50.0 mm   |
| Kablo uzunluęu | 310.00 mm |
| Dıř G4         | M4-F      |

Tasarım verileri RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH



# RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH

Art.-Nr.: 10.08.09.00016



## Teknik veriler

| Attribute               | Value                          |
|-------------------------|--------------------------------|
| řekil montaj elemanları | Akışkan kanalı kapalı          |
| İnřaat vakum anahtarı   | PNP anahtarlama                |
| Giriřler / çıkışlar     | dijital giriş / çıkış          |
| Ağırlık                 | 270.0 g                        |
| Çalışma sıcaklığı       | 5 ... 60 °C                    |
| İnřaat                  | Hızlı deęiřtirme sistemi MATCH |
| Elektrik baęlantısı     | 2xM8-3/4                       |
| Tip                     | ABBGoFaCRB15000                |
| mit                     | E-transfer elektrik / pnömatik |
| für                     | ABB Robotik                    |
| Kraft axial (max)       | 500.0 N                        |
| Moment (Y)              | 40.0 Nm                        |
| Achsversatz max         | 1.0 mm                         |
| Yük döngüsü sayısı      | 100000.00                      |
| Anzugskraft             | 50.0 N                         |
| Lösekraft               | 0.0 N                          |



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.08.09.00016](http://www.schmalz.com/10.08.09.00016)

## Veri aksesuarları sipariř edin 10.08.09.00016

| Typ                      | Artikelnummer                 |
|--------------------------|-------------------------------|
| Yapı grubu Solenoid valf | VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC |
| Distribütör              | ASV ABB-C30 M12-8 ST          |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.09.00016](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.09.00016)