

Art.-Nr.: 10.08.09.00016




Технические данные

Attribute	Value
Реле вакуума для конструкции	PNP переключатель
Входы / выходы	цифровой вход / выход
Электрическое подключение	2xConnect M8, 3+4 pol
Конструкция	быстросъемная система MATCH
Dmk	50.0 mm
Тип	ABBGoFaCRB15000
для	ABB Robotics

RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH

Быстросъемный модуль RMQC поставляется готовым к подключению.

Соответствующий вакуумный генератор необходимо заказывать отдельно.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H1	24.00 mm
Высота H	21.00 mm
Наружный диаметр D2	31.5 mm
Наружный диаметр D	75.00 mm
Внутренний диаметр d	6.40 mm
Резьба G1	M8-M
Резьба G2	M7-F
Dmk	50.0 mm
Длина кабеля	310.00 mm
Резьба G4	M4-F

Конструктивные данные RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH



Art.-Nr.: 10.08.09.00016



Технические данные

Attribute	Value
Монтажные элементы по форме	Канал подачи жидкости закрыт
Реле вакуума для конструкции	PNP переключатель
Входы / выходы	цифровой вход / выход
Вес	270.0 g
Температура эксплуатации	5 ... 60 °C
Конструкция	быстросменная система MATCH
Электрическое подключение	2xM8-3/4
Тип	ABBGofaCRB15000
с	Электрический / пневматический перевод
для	ABB Robotics
Сила осевая (макс.)	500.0 N
Момент (Y)	40.0 Nm
Смещение оси макс	1.0 mm
Количество циклов нагрузки	100000.00
Усилие затяжки	50.0 N
Растворяющая способность	0.0 N



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.09.00016



Заказать аксессуары для данных 10.08.09.00016

Тип		Artikelnummer
узел клапана	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC	10.08.09.00032
Распределитель	ASV ABB-C30 M12-8 ST	21.04.05.01008


WWW.SCHMALZ.COM/10.08.09.00016