


Art.-Nr.: 10.08.09.00021



RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH

Hızlı deęiřtirme modülü RMQC baęlantıya hazır olarak teslim edilir.

Uygun bir vakum üretici ayrıca sipariř edilmelidir.



Tasarım verileri RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH

Teknik veriler

Attribute	Value
İnřaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Giriřler / ıkıřlar	dijital giriř / ıkıř
Elektrik baęlantısı	Male connect M12, 12 pol
İnřaat	Hızlı deęiřtirme sistemi MATCH
Dmk	31.5 mm
Tip	ABB IRB1100
für	ABB Robotik

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H1	36.00 mm
Yükseklik H	33.00 mm
Dıř ap D2	20.0 mm
Dıř ap D	75.00 mm
İ ap d	5.30 mm
Dıř G1	M12-M
Dıř G2	M7-F
Dmk	31.5 mm
Kablo uzunluęu	450.00 mm
Dıř G4	M4-F

RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH

Art.-Nr.: 10.08.09.00021



Teknik veriler

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	Akışkan kanalı kapalı
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Girişler / çıkışlar	dijital giriş / çıkış
Ağırlık	390.0 g
Çalışma sıcaklığı	5 ... 60 °C
İnşaat	Hızlı deęiştirme sistemi MATCH
Elektrik bağlantısı	M12-12
Tip	ABB IRB1100
mit	E-transfer elektrik / pnömatik
für	ABB Robotik
Kraft axial (max)	500.0 N
Moment (Y)	40.0 Nm
Achsversatz max	1.0 mm
Yük döngüsü sayısı	100000.00
Anzugskraft	50.0 N
Lösekraft	0.0 N



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.09.00021

Veri aksesuarları sipariş edin 10.08.09.00021

Typ	Artikelnummer
Yapı grubu Solenoid valf	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
Distribütör	ASV ABB-C30 M12-8 ST

WWW.SCHMALZ.COM/10.08.09.00021