


Art.-Nr.: 10.08.09.00021



RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH

Быстросъемный модуль RMQC поставляется готовым к подключению.

Соответствующий вакуумный генератор необходимо заказывать отдельно.



Конструктивные данные RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH

### Технические данные

| Attribute                    | Value                       |
|------------------------------|-----------------------------|
| Реле вакуума для конструкции | PNP переключатель           |
| Входы / выходы               | цифровой вход / выход       |
| Электрическое подключение    | Male connect M12, 12 pol    |
| Конструкция                  | быстросменная система MATCH |
| Dmk                          | 31.5 mm                     |
| Тип                          | ABB IRB1100                 |
| для                          | ABB Robotics                |

### Конструктивные данные

| Attribute            | Value     |
|----------------------|-----------|
| Высота H1            | 36.00 mm  |
| Высота H             | 33.00 mm  |
| Наружный диаметр D2  | 20.0 mm   |
| Наружный диаметр D   | 75.00 mm  |
| Внутренний диаметр d | 5.30 mm   |
| Резьба G1            | M12-M     |
| Резьба G2            | M7-F      |
| Dmk                  | 31.5 mm   |
| Длина кабеля         | 450.00 mm |
| Резьба G4            | M4-F      |



Art.-Nr.: 10.08.09.00021



## Технические данные

| Attribute                    | Value                                  |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Монтажные элементы по форме  | Канал подачи жидкости закрыт           |
| Реле вакуума для конструкции | PNP переключатель                      |
| Входы / выходы               | цифровой вход / выход                  |
| Вес                          | 390.0 g                                |
| Температура эксплуатации     | 5 ... 60 °C                            |
| Конструкция                  | быстросменная система MATCH            |
| Электрическое подключение    | M12-12                                 |
| Тип                          | ABB IRB1100                            |
| с                            | Электрический / пневматический перевод |
| для                          | ABB Robotics                           |
| Сила осевая (макс.)          | 500.0 N                                |
| Момент (Y)                   | 40.0 Nm                                |
| Смещение оси макс            | 1.0 mm                                 |
| Количество циклов нагрузки   | 100000.00                              |
| Усилие затяжки               | 50.0 N                                 |
| Растворяющая способность     | 0.0 N                                  |



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.08.09.00021](http://www.schmalz.com/10.08.09.00021)

Заказать аксессуары для данных **10.08.09.00021**

| Тип            |                               | Artikelnummer  |
|----------------|-------------------------------|----------------|
| узел клапана   | VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC | 10.08.09.00032 |
| Распределитель | ASV ABB-C30 M12-8 ST          | 21.04.05.01008 |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.09.00021](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.09.00021)