

Art.-Nr.: 10.08.09.00037




## Datos técnicos

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Vacuestato para la tipo de construcción          | Conmutación NPN                |
| Entradas / salidas                               | entrada / salida digital       |
| Conexión eléctrica                               | Con hemb codo M8, 8 pol        |
| Diseño                                           | Sistema de cambio rápido MATCH |
| Dmk                                              | 50,0 mm                        |
| Modelo para                                      | HC P-Version<br>Yaskawa        |
| Función adicional Equipamiento de la instalación | Freedrive                      |

RMQC 50 YAS DIO WB-M8-8 NPN MATCH

El módulo de cambio rápido RMQC se suministra listo para su conexión.

El generador de vacío adecuado debe pedirse por separado.



## Datos de diseño

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Altura H1            | 24,00 mm  |
| Altura H             | 21,00 mm  |
| Diámetro exterior D2 | 31,5 mm   |
| Diámetro exterior D  | 75,00 mm  |
| Diámetro interior d  | 6,40 mm   |
| Rosca G1             | M8-HE     |
| Rosca G2             | M7-HE     |
| Dmk                  | 50,0 mm   |
| Longitud del cable   | 200,00 mm |
| Rosca G4             | M4-HE     |
| Rosca G3             | M3-HE     |

Datos de diseño RMQC 50 YAS DIO WB-M8-8 NPN MATCH



Art.-Nr.: 10.08.09.00037

**Datos técnicos**

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Elementos de fijación de forma          | Canal de fluido cerrado             |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación NPN                     |
| Entradas / salidas                      | entrada / salida digital            |
| Peso                                    | 261,00 g                            |
| Temperatura de uso                      | 5 ... 60 °C                         |
| Diseño                                  | Sistema de cambio rápido MATCH      |
| Conexión eléctrica                      | WB-M8-8                             |
| Modelo                                  | HC P-Version                        |
| con                                     | Transferencia eléctrica / neumática |
| para                                    | Yaskawa                             |
| Fuerza axial (máx.)                     | 500,0 N                             |
| Momento (Y)                             | 40,0 Nm                             |
| Desplazamiento del eje máximo           | 1,0 mm                              |
| Número de ciclos de carga               | 100.000,00                          |
| Fuerza de apriete                       | 50,0 N                              |
| Poder disolvente                        | 0,0 N                               |

**Datos de pedido accesorios 10.08.09.00037**

| Typ                            |                               | Número de artículo |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Grupo válvula electromagnética | VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC | 10.08.09.00032     |

