

Art.-Nr.: 10.08.09.00037


**Teknik veriler**

İnřaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Giriřler / ıkıřlar	dijital giriř / ıkıř
Elektrik baęlantısı	Elb fem conn M8, 8 pol
İnřaat	Hızlı deęiřtirme sistemi MATCH
Dmk	50,0 mm
Tip	HC P-Version
iin	Yaskawa
Ek fonksiyon Tesis ekipmanı	Freedrive

RMQC 50 YAS DIO WB-M8-8 NPN MATCH

Hızlı deęiřtirme modülü RMQC baęlantıya hazır olarak teslim edilir.

Uygun bir vakum reteci ayrıca sipariř edilmelidir.

**Tasarım verileri**

Ykseklik H1	24,00 mm
Ykseklik H	21,00 mm
Dıř ap D2	31,5 mm
Dıř ap D	75,00 mm
İ ap d	6,40 mm
Dıř G1	M8-F
Dıř G2	M7-F
Dmk	50,0 mm
Kablo uzunluęu	200,00 mm
Dıř G4	M4-F
Dıř G3	M3-F

Tasarım verileri RMQC 50 YAS DIO WB-M8-8 NPN MATCH



RMQC 50 YAS DIO WB-M8-8 NPN MATCH

Art.-Nr.: 10.08.09.00037



Teknik veriler

Şekil montaj elemanları	Akışkan kanalı kapalı
İnşaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Girişler / çıkışlar	dijital giriş / çıkış
Ağırlık	261,00 g
Çalışma sıcaklığı	5 ... 60 °C
İnşaat	Hızlı deęiştirme sistemi MATCH
Elektrik bağlantısı	WB-M8-8
Tip	HC P-Version
ile	E-transfer elektrik / pnömatik
için	Yaskawa
Eksenel kuvvet (maks)	500,0 N
Moment (Y)	40,0 Nm
Aks ofseti maks.	1,0 mm
Yük döngüsü sayısı	100.000,00
Sıkma kuvveti	50,0 N
Çözme gücü	0,0 N



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.09.00037

Typ	Ürün numarası
Yapı grubu Solenoid valf	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
	10.08.09.00032

