

Art.-Nr.: 10.08.09.00040




Технические данные

Attribute	Value
Реле вакуума для конструкции	переключатель NPN
Входы / выходы	цифровой вход / выход
Электрическое подключение	Male Hirose HR10A-10P
Конструкция	быстросменная система MATCH
Dmk	50.0 mm
Тип	EC-Series
для	Роботы ELITE
Дополнительная функция	Freedrive
Оборудование завода	

RMCQ 50 ELITE DIO FD HR10A-10P MATCH

Быстросъемный модуль RMCQ поставляется готовым к подключению.

Соответствующий вакуумный генератор необходимо заказывать отдельно.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H1	24.00 mm
Высота H	21.00 mm
Наружный диаметр D2	31.5 mm
Наружный диаметр D	75.00 mm
Внутренний диаметр d	6.40 mm
Резьба G2	M7-F
Dmk	50.0 mm
Длина кабеля	180.00 mm
Резьба G4	M4-F
Резьба G3	M3-F

Конструктивные данные RMCQ 50 ELITE DIO FD HR10A-10P MATCH



Art.-Nr.: 10.08.09.00040



Технические данные

Attribute	Value
Монтажные элементы по форме	Канал подачи жидкости закрыт
Реле вакуума для конструкции	переключатель NPN
Входы / выходы	цифровой вход / выход
Вес	293.0 g
Температура эксплуатации	5 ... 60 °C
Конструкция	быстросменная система MATCH
Электрическое подключение	HR10A-10P
Тип	EC-Series
с	Электрический / пневматический перевод
для	Роботы ELITE
Сила осевая (макс.)	500.0 N
Момент (Y)	40.0 Nm
Смещение оси макс	1.0 mm
Количество циклов нагрузки	100000.00
Усилие затяжки	50.0 N
Растворяющая способность	0.0 N



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.09.00040Заказать аксессуары для данных **10.08.09.00040**

Тип	Artikelnummer
узел клапана	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC 10.08.09.00032

