




SVB-T 12

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione SVB-T 12

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Lunghezza L	69,00 mm
Diametro tubo flessibile esterno	12,00 mm

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L	69,00 mm
Altezza H1	44,00 mm
Altezza H	34,00 mm
Diametro esterno D1	19,9 mm
Diametro interno d	12,00 mm

Art.-Nr.: 10.09.02.00023

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	115,0 g
Materiale	Ottone
Tipo di tubo flessibile di design	12-9
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Famiglia di prodotti	STV

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.09.02.00023](http://www.schmalz.com/10.09.02.00023)

**Ordinare gli accessori dati 10.09.02.00023**

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 12-9 PE BL	10.07.09.00050
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037

