




SVB-T 10

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri SVB-T 10

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Pirinç
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Uzunluk L	55,50 mm
Dış hortum çapı	10,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	55,50 mm
Yükseklik H1	36,00 mm
Yükseklik H	27,70 mm
Dış çap D1	16,7 mm
İç çap d	10,00 mm

Art.-Nr.: 10.09.02.00025

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	59,00 g
Malzeme	Pirinç
Tasarım hortum tipi	10-7
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ürün ailesi	STV

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.09.02.00025**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.09.02.00025**

Typ	Ürün numarası
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PE MI-TR 10.07.09.00083
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PU MI-TR 10.07.09.00084

WWW.SCHMALZ.COM/10.09.02.00025