




STV-T G1/8-AG 4

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-T G1/8-AG 4

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Pirinç
Çalışma sıcaklığı	°C
Uzunluk L	32,50 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş hortum çapı	4,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	32,50 mm
Yükseklik H1	16,00 mm
Yükseklik H	11,70 mm
Diş çap D1	8,7 mm
Nominal çap dn	3,00 mm
İç çap d	4,00 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	5,5 mm
Anahtar boyutu SW1	13,0 mm

Fiş birleşimi, T

STV-T G1/8-AG 4



Art.-Nr.: 10.09.02.00039



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	19,30 g
Malzeme	Pirinç
Tasarım hortum tipi	4-2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.09.02.00039



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.09.02.00039

Typ		Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 4-2 PE BL	10.07.09.00013
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2.7 PA MI-TR	10.07.09.00063



WWW.SCHMALZ.COM/10.09.02.00039