

Raccordo a innesto a T

## STV-T G1/8-AG 4



Art.-Nr.: 10.09.02.00039




### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Temperatura d'intervento	°C
Lunghezza L	32,50 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Diametro tubo flessibile esterno	4,00 mm

STV-T G1/8-AG 4

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	32,50 mm
Altezza H1	16,00 mm
Altezza H	11,70 mm
Diametro esterno D1	8,7 mm
Diametro nominale dn	3,00 mm
Diametro interno d	4,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	5,5 mm
Misura della chiave SW1	13,0 mm

Dati di costruzione STV-T G1/8-AG 4



[WWW.SCHMALZ.COM/10.09.02.00039](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.09.02.00039)

1

Art.-Nr.: 10.09.02.00039

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	19,3 g
Materiale	Ottone
Tipo di tubo flessibile di design	4-2
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Temperatura d'intervento	°C
Famiglia di prodotti	STV

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.09.02.00039](http://www.schmalz.com/10.09.02.00039)

**Ordinare gli accessori dati 10.09.02.00039**

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 4-2 PE BL	10.07.09.00013
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 4-2.7 PA MI-TR	10.07.09.00063

