




STV-T G1/4-AG 6

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-T G1/4-AG 6

**Teknik veriler**

| Attribute         | Value    |
|-------------------|----------|
| Malzeme           | Pirinç   |
| Çalışma sıcaklığı | °C       |
| Uzunluk L         | 41,00 mm |
| Diş G1            | G1/4"-M  |
| Diş hortum çapı   | 6,00 mm  |

**Tasarım verileri**

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Uzunluk L          | 41,00 mm |
| Yükseklik H1       | 18,40 mm |
| Yükseklik H        | 12,60 mm |
| Diş çap D1         | 11,3 mm  |
| Nominal çap dn     | 4,00 mm  |
| İç çap d           | 6,00 mm  |
| Diş G1             | G1/4"-M  |
| Diş uzunluğu LG1   | 7,6 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 17,0 mm  |

Fiş birleşimi, T

## STV-T G1/4-AG 6



Art.-Nr.: 10.09.02.00042



### Teknik veriler

| Attribute                              | Value   |
|----------------------------------------|---------|
| Ağırlık                                | 32,50 g |
| Malzeme                                | Pirinç  |
| Tasarım hortum tipi                    | 6-4     |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar     |
| Çalışma sıcaklığı                      | °C      |
| Ürün ailesi                            | STV     |



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.09.02.00042](http://www.schmalz.com/10.09.02.00042)



### Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.09.02.00042

| Typ                    |                    | Ürün numarası  |
|------------------------|--------------------|----------------|
| Basıncılı hava hortumu | VSL 6-4 PE BL      | 10.07.09.00014 |
| Vakum hortumu (metre)  | VSL 6-4 PTFE MI-TR | 10.07.09.00157 |
| Vakum hortumu (metre)  | VSL 6-4 PU MI-TR   | 10.07.09.00002 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.09.02.00042](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.09.02.00042)