




STV-T G1/4-AG 8

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione STV-T G1/4-AG 8

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Temperatura d'intervento	°C
Lunghezza L	48,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Diametro tubo flessibile esterno	8,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	48,50 mm
Altezza H1	23,20 mm
Altezza H	16,10 mm
Diametro esterno D1	14,1 mm
Diametro nominale dn	6,50 mm
Diametro interno d	8,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,6 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm

Art.-Nr.: 10.09.02.00043

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	59,3 g
Materiale	Ottone
Tipo di tubo flessibile di design	8-6
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Temperatura d'intervento	°C
Famiglia di prodotti	STV

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.09.02.00043

**Ordinare gli accessori dati 10.09.02.00043**

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003

