

Raccordo a innesto a T

STV-T G1/4-AG 10



Art.-Nr.: 10.09.02.00044




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Temperatura d'intervento	°C
Lunghezza L	54,90 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Diametro tubo flessibile esterno	10,00 mm

STV-T G1/4-AG 10

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	54,90 mm
Altezza H1	23,20 mm
Altezza H	15,00 mm
Diametro esterno D1	16,5 mm
Diametro nominale dn	8,00 mm
Diametro interno d	10,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,6 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm

Dati di costruzione STV-T G1/4-AG 10



WWW.SCHMALZ.COM/10.09.02.00044

1

Art.-Nr.: 10.09.02.00044

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	70,3 g
Materiale	Ottone
Tipo di tubo flessibile di design	10-7
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Temperatura d'intervento	°C
Famiglia di prodotti	STV

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.09.02.00044

**Ordinare gli accessori dati 10.09.02.00044**

Typ		codice articolo
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084

