




STV-T G1/4-AG 10

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-T G1/4-AG 10

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Pirinç
Çalışma sıcaklığı	°C
Uzunluk L	54,90 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş hortum çapı	10,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	54,90 mm
Yükseklik H1	23,20 mm
Yükseklik H	15,00 mm
Diş çap D1	16,5 mm
Nominal çap dn	8,00 mm
İç çap d	10,00 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	7,6 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm

Fiş birleşimi, T

STV-T G1/4-AG 10



Art.-Nr.: 10.09.02.00044



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	70,30 g
Malzeme	Pirinç
Tasarım hortum tipi	10-7
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.09.02.00044



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.09.02.00044

Typ	Ürün numarası
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PE MI-TR 10.07.09.00083
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PU MI-TR 10.07.09.00084



WWW.SCHMALZ.COM/10.09.02.00044