

Raccordo a innesto a T

STV-T G1/4-AG 12



Art.-Nr.: 10.09.02.00045




Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|----------------------------------|----------|
| Materiale | Ottone |
| Temperatura d'intervento | °C |
| Lunghezza L | 69,00 mm |
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Diametro tubo flessibile esterno | 12,00 mm |

STV-T G1/4-AG 12

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|----------|
| Lunghezza L | 69,00 mm |
| Altezza H1 | 26,60 mm |
| Altezza H | 16,80 mm |
| Diametro esterno D1 | 19,6 mm |
| Diametro nominale dn | 8,40 mm |
| Diametro interno d | 12,00 mm |
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 7,6 mm |
| Misura della chiave SW1 | 17,0 mm |

Dati di costruzione STV-T G1/4-AG 12



WWW.SCHMALZ.COM/10.09.02.00045

1

Art.-Nr.: 10.09.02.00045

**Dati tecnici**

| Attributo | Valore |
|---|---------|
| Peso | 113,4 g |
| Materiale | Ottone |
| Tipo di tubo flessibile di design | 12-9 |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar |
| Temperatura d'intervento | °C |
| Famiglia di prodotti | STV |

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.09.02.00045

**Ordinare gli accessori dati 10.09.02.00045**

| Typ | | codice articolo |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Tubo flessibile aria compressa | VSL 12-9 PE BL | 10.07.09.00050 |
| Tubo flessibile per vuoto (metro) | VSL 12-9 PU MI-TR | 10.07.09.00037 |

