




STV-T G1/4-AG 12

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-T G1/4-AG 12

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Pirinç
Çalışma sıcaklığı	°C
Uzunluk L	69,00 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş hortum çapı	12,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	69,00 mm
Yükseklik H1	26,60 mm
Yükseklik H	16,80 mm
Diş çap D1	19,6 mm
Nominal çap dn	8,40 mm
İç çap d	12,00 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	7,6 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm

Art.-Nr.: 10.09.02.00045



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	113,40 g
Malzeme	Pirinç
Tasarım hortum tipi	12-9
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.09.02.00045

Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.09.02.00045

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 12-9 PE BL 10.07.09.00050
Vakum hortumu (metre)	VSL 12-9 PU MI-TR 10.07.09.00037

