




SVB-T 14

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione SVB-T 14

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Temperatura d'intervento	°C
Lunghezza L	72,00 mm
Diametro tubo flessibile esterno	14,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	72,00 mm
Altezza H1	46,50 mm
Altezza H	36,00 mm
Diametro esterno D1	21,3 mm
Diametro interno d	14,00 mm

Art.-Nr.: 10.09.02.00046



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	141,7 g
Materiale	Ottone
Tipo di tubo flessibile di design	14-11
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Temperatura d'intervento	°C
Famiglia di prodotti	STV



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.09.02.00046



Ordinare gli accessori dati 10.09.02.00046

Typ		codice articolo
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 14-11 PU MI-TR	10.07.09.00038

