


Art.-Nr.: 10.09.02.00087



SVB-T 8

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	6,00 mm
Materiale	Plastica
Temperatura d'intervento	-20 ... 60 °C
Lunghezza L	41,00 mm
Diametro tubo flessibile esterno	8,00 mm



Dati di costruzione SVB-T 8

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	41,00 mm
Altezza H1	27,45 mm
Altezza H	20,50 mm
Diametro esterno D1	13,9 mm
Diametro interno d	8,00 mm

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	6,00 mm
Peso	14,0 g
Materiale	Plastica
Temperatura d'intervento	-20 ... 60 °C



Collegamento a spina a T

SVB-T 8



Art.-Nr.: 10.09.02.00087



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.09.02.00087



WWW.SCHMALZ.COM/10.09.02.00087