




SVB-Y 8-6/6-4

### Données techniques

| Attribut               | Valeur        |
|------------------------|---------------|
| Taille                 | 6,00 mm       |
| Matière                | Plastiques    |
| Température de travail | -20 ... 60 °C |
| Longueur L             | 37,00 mm      |



### Données de construction

| Attribut              | Valeur   |
|-----------------------|----------|
| Longueur L            | 37,00 mm |
| Largeur B             | 14,43 mm |
| Diamètre extérieur D1 | 13,4 mm  |
| Diamètre intérieur d  | 8,00 mm  |

Données de construction SVB-Y 8-6/6-4



### Données techniques

| Attribut               | Valeur        |
|------------------------|---------------|
| Taille                 | 6,00 mm       |
| Poids propre           | 17,0 g        |
| Matière                | Plastiques    |
| Température de travail | -20 ... 60 °C |



Connexion Y

## SVB-Y 8-6/6-4



Art.-Nr.: 10.09.02.00091



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.09.02.00091](http://www.schmalz.com/10.09.02.00091)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.09.02.00091](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.09.02.00091)