


Art.-Nr.: 10.09.03.00060

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Longueur L	72,00 mm
Largeur B	39,00 mm
Hauteur H	24,00 mm
Sorties	5 x thread G1/4"-F
Entrée	G3/8"-IG

VTR G3/8-IG 5xG1/4 AL

Le répartiteur de vide / d'air comprimé VTR est livré prêt à être raccordé.

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L2	36,00 mm
Longueur L	72,00 mm
Largeur B	39,00 mm
Hauteur H	24,00 mm
Diamètre intérieur d	6,50 mm
Filetage G1	G3/8"-F
Longueur du filetage LG1	10,5 mm
Filetage G2	G1/4"-F
Longueur du filetage LG2	10,5 mm
Espacement des trous Y1	27,0 mm
Type de répartiteur	5 x filetage G1/4"-F

Données de construction VTR G3/8-IG 5xG1/4 AL



Art.-Nr.: 10.09.03.00060

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	110,00 g
Matériau	Aluminium
Famille de produits	VTR

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.09.03.00060

**Données de commande accessoires 10.09.03.00060**

Typ		Nombre d'article
Vis de fermeture avec embase	VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00044
Vis de fermeture avec embase	VRS-SB G3/8-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00045
Raccord rapide droit	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251
Raccord rapide droit	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
Raccord rapide droit	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
Raccord rapide droit	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207
Raccord rapide droit	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209

