




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Poliossimetilene
Lunghezza L	76,00 mm
Larghezza B	55,00 mm
Altezza H	35,00 mm
Uscite	5 x thread G3/8"-F
Ingresso	G1/2"-IG

VTR G1/2-IG 5xG3/8 POM

Il distributore aria compressa / vuoto VTR viene fornito come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	38,00 mm
Lunghezza L	76,00 mm
Larghezza B	55,00 mm
Altezza H	35,00 mm
Diametro interno d	6,50 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	15,0 mm
Filettatura G2	G3/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	14,0 mm
Griglia forata Y1	42,0 mm

Dati di costruzione VTR G1/2-IG 5xG3/8 POM

Art.-Nr.: 10.09.03.00092

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	154,0 g
Materiale	Poliossimetilene
Famiglia di prodotti	VTR
Coppia di serraggio G1 (max.)	3,0 Nm
Coppia di serraggio G2 (max.)	3,0 Nm

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.09.03.00092

**Ordinare gli accessori dati 10.09.03.00092**

Typ		codice articolo
Bocchetta	ST G1/2-AG 9 MS-V	10.08.03.00161
Bocchetta	ST G1/2-AG 13 MS-V	10.08.03.00162
Bocchetta	ST G1/2-AG 19 MS-V	10.08.03.00163
Bocchetta	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159
Bocchetta	ST G3/8-AG 13 MS-V	10.08.03.00160
Vite di chiusura con collare	VRS-SB G3/8-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00045
Vite di chiusura senza collare	VRS-S G3/8-AG	10.08.06.00049

