



Art.-Nr.: 10.09.03.00092

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière	Polyoxyméthylène
Longueur L	76,00 mm
Largeur B	55,00 mm
Hauteur H	35,00 mm
Sorties	5 x thread G3/8"-F
Entrée	G1/2"-IG

VTR G1/2-IG 5xG3/8 POM

Le répartiteur de vide / d'air comprimé VTR est livré prêt à être raccordé.

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L2	38,00 mm
Longueur L	76,00 mm
Largeur B	55,00 mm
Hauteur H	35,00 mm
Diamètre intérieur d	6,50 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	15,0 mm
Filetage G2	G3/8"-F
Longueur du filetage LG2	14,0 mm
Espacement des trous Y1	42,0 mm
Espacement des trous Y2	27,0 mm
Espacement des trous X1	30,2 mm
Type de répartiteur	5 x filetage G3/8"-F

Données de construction VTR G1/2-IG 5xG3/8 POM



Art.-Nr.: 10.09.03.00092

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	154,00 g
Matériau	Polyoxyméthylène
Famille de produits	VTR
Couple de serrage G1 (max.)	3,0 Nm
Couple de serrage G2 (max.)	3,0 Nm

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.09.03.00092

**Données de commande accessoires 10.09.03.00092**

Typ		Nombre d'article
Raccord de tuyau	ST G1/2-AG 9 MS-V	10.08.03.00161
Raccord de tuyau	ST G1/2-AG 13 MS-V	10.08.03.00162
Raccord de tuyau	ST G1/2-AG 19 MS-V	10.08.03.00163
Raccord de tuyau	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159
Raccord de tuyau	ST G3/8-AG 13 MS-V	10.08.03.00160
Vis de fermeture avec embase	VRS-SB G3/8-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00045
Vis de fermeture avec embase	VRS-SB G1/2-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00046


WWW.SCHMALZ.COM/10.09.03.00092