


Art.-Nr.: 10.09.03.00093

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière	Polyoxyméthylène
Longueur L	90,00 mm
Largeur B	55,00 mm
Hauteur H	50,00 mm
Sorties	5 x thread G1/2"-F
Entrée	G3/4"-IG

VTR G3/4-IG 5xG1/2 POM

Le répartiteur de vide / d'air comprimé VTR est livré prêt à être raccordé.



Données de construction VTR G3/4-IG 5xG1/2 POM

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	45,00 mm
Longueur L	90,00 mm
Largeur B	55,00 mm
Hauteur H	50,00 mm
Diamètre intérieur d	6,50 mm
Filetage G1	G3/4"-F
Longueur du filetage LG1	16,0 mm
Filetage G2	G1/2"-F
Longueur du filetage LG2	11,0 mm
Espacement des trous Y1	42,0 mm
Type de répartiteur	5 x filetage G1/2"-F

Art.-Nr.: 10.09.03.00093

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	264,00 g
Matière	Polyoxyméthylène
Famille de produits	VTR
Couple de serrage G1 (max.)	5,0 Nm
Couple de serrage G2 (max.)	3,0 Nm

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.09.03.00093**Données de commande accessoires 10.09.03.00093**

Typ		Nombre d'article
Raccord de tuyau	ST G3/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00164
Raccord de tuyau	ST G3/4-AG 19 MS-V	10.08.03.00165
Raccord de tuyau	ST G3/4-AG 25 MS-V	10.08.03.00166
Raccord de tuyau	ST G1/2-AG 9 MS-V	10.08.03.00161
Raccord de tuyau	ST G1/2-AG 13 MS-V	10.08.03.00162
Raccord de tuyau	ST G1/2-AG 19 MS-V	10.08.03.00163
Vis de fermeture avec embase	VRS-SB G1/2-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00046

