



Art.-Nr.: 10.09.03.00095

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière	Polyoxyméthylène
Longueur L	210,00 mm
Largeur B	70,00 mm
Hauteur H	60,00 mm
Sorties	9 x thread G3/4"-F
Entrée	G1-1/4"-IG

VTR G1-1/4-IG 9xG3/4 POM

Le répartiteur de vide / d'air comprimé VTR est livré prêt à être raccordé.

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L2	57,00 mm
Longueur L	210,00 mm
Largeur B	70,00 mm
Hauteur H	60,00 mm
Diamètre intérieur d	6,50 mm
Filetage G1	G1-1/4"-F
Longueur du filetage LG1	22,0 mm
Filetage G2	G3/4"-F
Longueur du filetage LG2	15,0 mm
Espacement des trous Y1	55,0 mm
Espacement des trous X1	96,0 mm
Type de répartiteur	9 x filetage G3/4"-F

Données de construction VTR G1-1/4-IG 9xG3/4 POM



Art.-Nr.: 10.09.03.00095

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	810,20 g
Matière	Polyoxyméthylène
Famille de produits	VTR
Couple de serrage G1 (max.)	5,0 Nm
Couple de serrage G2 (max.)	5,0 Nm

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.09.03.00095

**Données de commande accessoires 10.09.03.00095**

Typ		Nombre d'article
Raccord de tuyau	ST G1-1/4-AG 38 MS-V	10.08.03.00123
Raccord de tuyau	ST G1-1/4-AG 32 MS-V	10.08.03.00169
Raccord de tuyau	ST G3/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00164
Raccord de tuyau	ST G3/4-AG 19 MS-V	10.08.03.00165
Raccord de tuyau	ST G3/4-AG 25 MS-V	10.08.03.00166

