


Art.-Nr.: 10.09.03.00096

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière	Polyoxyméthylène
Longueur L	150,00 mm
Largeur B	80,00 mm
Hauteur H	60,00 mm
Sorties	5 x thread G1"-F
Entrée	G1-1/2"-IG

VTR G1-1/2-IG 5xG1 POM

Le répartiteur de vide / d'air comprimé VTR est livré prêt à être raccordé.



Données de construction VTR G1-1/2-IG 5xG1 POM

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	75,00 mm
Longueur L	150,00 mm
Largeur B	80,00 mm
Hauteur H	60,00 mm
Diamètre intérieur d	6,50 mm
Filetage G1	G1-1/2"-F
Longueur du filetage LG1	22,0 mm
Filetage G2	G1"-F
Longueur du filetage LG2	20,0 mm
Espacement des trous Y1	55,0 mm
Type de répartiteur	5 x filetage G1"-F

Art.-Nr.: 10.09.03.00096

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	682,00 g
Matériau	Polyoxyméthylène
Famille de produits	VTR
Couple de serrage G1 (max.)	5,0 Nm
Couple de serrage G2 (max.)	5,0 Nm

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.09.03.00096

**Données de commande accessoires 10.09.03.00096**

Typ		Nombre d'article
Raccord de tuyau	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170
Raccord de tuyau	ST G1-AG 25 MS-V	10.08.03.00167
Raccord de tuyau	ST G1-AG 32 MS-V	10.08.03.00168

