


Art.-Nr.: 10.09.03.00096

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale	Poliossimetilene
Lunghezza L	150,00 mm
Larghezza B	80,00 mm
Altezza H	60,00 mm
Uscite	5 x thread G1"-F
Ingresso	G1-1/2"-IG

VTR G1-1/2-IG 5xG1 POM

Il distributore aria compressa / vuoto VTR viene fornito come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione VTR G1-1/2-IG 5xG1 POM

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	75,00 mm
Lunghezza L	150,00 mm
Larghezza B	80,00 mm
Altezza H	60,00 mm
Diametro interno d	6,50 mm
Filettatura G1	G1-1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	22,0 mm
Filettatura G2	G1"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	20,0 mm
Griglia forata Y1	55,0 mm
Tipo di distribuzione	5 x filettatura G1"-IG



Art.-Nr.: 10.09.03.00096

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	682,00 g
Materiale	Poliossimetilene
Famiglia di prodotti	VTR
Coppia di serraggio G1 (max.)	5,0 Nm
Coppia di serraggio G2 (max.)	5,0 Nm

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.09.03.00096

**Dati di ordinazione accessori 10.09.03.00096**

Typ		Numero articolo
Bocchetta	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170
Bocchetta	ST G1-AG 25 MS-V	10.08.03.00167
Bocchetta	ST G1-AG 32 MS-V	10.08.03.00168

