

Art.-Nr.: 10.09.03.00098




VTR G1/4-IG 9xG1/8 POM

Vakum/basınçlı hava dağıtıcısı VTR, bağlantıya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Polioksimetilen
Uzunluk L	90,00 mm
Genişlik B	35,00 mm
Yükseklik H	20,00 mm
Çıkışlar	9 x thread G1/8"-F
Giriş	G1/4"-IG



Tasarım verileri VTR G1/4-IG 9xG1/8 POM

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	45,00 mm
Uzunluk L	90,00 mm
Genişlik B	35,00 mm
Yükseklik H	20,00 mm
İç çap d	6,50 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	8,5 mm
Diş G2	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG2	7,5 mm
Delik aralığı Y1	22,0 mm
Dağıtım türü	9 x diş G1/8"-F

Art.-Nr.: 10.09.03.00098

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	67,00 g
Malzeme	Polioksimetilen
Ürün ailesi	VTR
Sıkma torku G1 (maks.)	2,0 Nm
Sıkma torku G2 (maks.)	1,0 Nm

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.09.03.00098**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.09.03.00098**

Typ	Ürün numarası
Bilezikli sızdırmazlık vidası	VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring
Bilezikli sızdırmazlık vidası	VRS-SB G1/8-AG ISKT O-Ring
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 8
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 8
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 12
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 10

WWW.SCHMALZ.COM/10.09.03.00098