

Art.-Nr.: 10.09.03.00098




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Polyoxyméthylène
Longueur L	90,00 mm
Largeur B	35,00 mm
Hauteur H	20,00 mm
Sorties	9 x thread G1/8"-F
Entrée	G1/4"-IG

VTR G1/4-IG 9xG1/8 POM

Le répartiteur de vide / d'air comprimé VTR est livré prêt à être raccordé.



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	45,00 mm
Longueur L	90,00 mm
Largeur B	35,00 mm
Hauteur H	20,00 mm
Diamètre intérieur d	6,50 mm
Filetage G1	G1/4" -F
Longueur du filetage LG1	8,5 mm
Filetage G2	G1/8" -F
Longueur du filetage LG2	7,5 mm
Espacement des trous Y1	22,0 mm
Type de répartiteur	9 x filetage G1/8" -F

Données de construction VTR G1/4-IG 9xG1/8 POM

Art.-Nr.: 10.09.03.00098

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	67,00 g
Matière	Polyoxyméthylène
Famille de produits	VTR
Couple de serrage G1 (max.)	2,0 Nm
Couple de serrage G2 (max.)	1,0 Nm

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.09.03.00098**Données de commande accessoires 10.09.03.00098**

Typ		Nombre d'article
Vis de fermeture avec embase	VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00044
Vis de fermeture avec embase	VRS-SB G1/8-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00043
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
Raccord rapide droit	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207
Raccord rapide droit	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208
Raccord rapide droit	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251

