

VTR G3/8-IG 9xG1/4 POM


Art.-Nr.: 10.09.03.00100

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale	Poliossimetilene
Lunghezza L	116,00 mm
Larghezza B	39,00 mm
Altezza H	24,00 mm
Uscite	9 x thread G1/4"-F
Ingresso	G3/8"-IG

VTR G3/8-IG 9xG1/4 POM

Il distributore aria compressa / vuoto VTR viene fornito come prodotto finito per connessione.

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	58,00 mm
Lunghezza L	116,00 mm
Larghezza B	39,00 mm
Altezza H	24,00 mm
Diametro interno d	6,50 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	10,5 mm
Filettatura G2	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	10,5 mm
Griglia forata Y1	27,0 mm

Dati di costruzione VTR G3/8-IG 9xG1/4 POM

Art.-Nr.: 10.09.03.00100

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	110,0 g
Materiale	Poliossimetilene
Famiglia di prodotti	VTR
Coppia di serraggio G1 (max.)	3,0 Nm
Coppia di serraggio G2 (max.)	2,0 Nm

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.09.03.00100

**Ordinare gli accessori dati 10.09.03.00100**

Typ		codice articolo
Bocchetta	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159
Bocchetta	ST G3/8-AG 13 MS-V	10.08.03.00160
Bocchetta	ST G1/4-AG 6 MS-V	10.08.03.00156
Bocchetta	ST G1/4-AG 9 MS-V	10.08.03.00157
Bocchetta	ST G1/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00158
Vite di chiusura con collare	VRS-SB G3/8-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00045
Vite di chiusura senza collare	VRS-S G3/8-AG	10.08.06.00049
Vite di chiusura con collare	VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00044
Vite di chiusura senza collare	VRS-S G1/4-AG	10.08.06.00048
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209

