

# Control Unit mGrip SRCU-Mini-A-UM



Art.-Nr.: 10.13.07.00161



## Données techniques

Entrées / sorties	Analogique
Poids propre	1.890,00 g
Tension DC	24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar]	5,9 ... 6,9 bar
Modèle	sans plaque de montage

SRCU-Mini-A-UM

Le module de commande SRCU Mini peut être conservé soit assemblé (M), soit non assemblé (UM). Le module de commande SRCU Basic est livré monté.

## Données de construction

Données de construction SRCU-Mini-A-UM



## Données techniques

Entrées / sorties	Analogique
Poids propre	1.890,00 g
Tension DC	24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar]	5,9 ... 6,9 bar
Pression max.	6,90 bar
Modèle	sans plaque de montage



[WWW.SCHMALZ.COM/10.13.07.00161](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.13.07.00161)

1

Control Unit mGrip  
**SRCU-Mini-A-UM**



Art.-Nr.: 10.13.07.00161



**Données de commande accessoires 10.13.07.00161**

Typ		Nombre d'article
Flexible de vide (mètre)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
Flexible de vide (mètre)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
Tuyau d'air comprimé	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
Flexible de vide (mètre)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Tuyau d'air comprimé	VSL 12-9 PE BL	10.07.09.00050
Flexible de vide (mètre)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037



[WWW.SCHMALZ.COM/10.13.07.00161](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.13.07.00161)