



SRCU-Mini-P-UM

El módulo de control SRCU Mini se suministra montado (M) o sin montar (UM). El módulo de control SRCU Basic se suministra montado

Datos técnicos

Atributo	Valor
Entradas / salidas	Pulso digital
Peso	1.890,00 g
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	5,9 ... 6,9 bar
Diseño	sin placa de montaje

Datos de diseño

Atributo	Valor
----------	-------

Datos de diseño SRCU-Mini-P-UM



Datos técnicos

Atributo	Valor
Entradas / salidas	Pulso digital
Peso	1.890,00 g
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	5,9 ... 6,9 bar
Presión máx.	6,90 bar
Diseño	sin placa de montaje



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.13.07.00170



Art.-Nr.: 10.13.07.00170

**Datos de pedido accesorios 10.13.07.00170**

Typ		Número de artículo
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
Tubo flexible para aire comprimido	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Tubo flexible para aire comprimido	VSL 12-9 PE BL	10.07.09.00050
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037

