

Art.-Nr.: 10.13.07.00400




SRCU-Basic

El módulo de control SRCU Mini se suministra montado (M) o sin montar (UM). El módulo de control SRCU Basic se suministra montado

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	2.812,51 g
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Longitud L	226,00 mm
Anchura B	164,00 mm
Altura H	86,00 mm



Datos de diseño SRCU-Basic

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	226,00 mm
Longitud L	226,00 mm
Anchura B1	194,00 mm
Anchura B	164,00 mm
Altura H1	92,80 mm
Altura H	86,00 mm
Diámetro interior d	5,50 mm
Cuadrícula de orificios Y1	108,9 mm
Cuadrícula de orificios X1	179,0 mm



Art.-Nr.: 10.13.07.00400



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	2.812,51 g
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Presión máx.	6,00 bar



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.13.07.00400



Datos de pedido accesorios 10.13.07.00400

Typ	Número de artículo
Tester para eyectores	EJEK-TEST SMPi/SCPi
	10.02.02.03588



WWW.SCHMALZ.COM/10.13.07.00400