




### Dati tecnici

Peso	2.812,51 g
Tensione DC	24 V - DC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Lunghezza L	226,00 mm
Larghezza B	164,00 mm
Altezza H	86,00 mm

### SRCU-Basic

Il modulo di controllo SRCU Mini viene fornito montato (M) o non montato (UM). Il modulo di controllo SRCU Basic viene fornito montato



### Dati di costruzione

Lunghezza L1	226,00 mm
Lunghezza L	226,00 mm
Larghezza B1	194,00 mm
Larghezza B	164,00 mm
Altezza H1	92,80 mm
Altezza H	86,00 mm
Diametro interno d	5,50 mm
Griglia forata Y1	108,9 mm
Griglia forata X1	179,0 mm

### Dati di costruzione SRCU-Basic



Control Unit mGrip  
**SRCU-Basic**



Art.-Nr.: 10.13.07.00400



**Dati tecnici**

Peso	2.812,51 g
Tensione DC	24 V - DC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Pressione max.	6,00 bar



**Dati di ordinazione accessori 10.13.07.00400**

Typ		Numero articolo
Tester eiettore	EJEK-TEST SMPi/SCPi	10.02.02.03588



[WWW.SCHMALZ.COM/10.13.07.00400](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.13.07.00400)