




Données techniques

Poids propre	2.812,51 g
Tension DC	24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Longueur L	226,00 mm
Largeur B	164,00 mm
Hauteur H	86,00 mm

SRCU-Basic

Le module de commande SRCU Mini peut être conservé soit assemblé (M), soit non assemblé (UM). Le module de commande SRCU Basic est livré monté.



Données de construction

Longueur L1	226,00 mm
Longueur L	226,00 mm
Largeur B1	194,00 mm
Largeur B	164,00 mm
Hauteur H1	92,80 mm
Hauteur H	86,00 mm
Diamètre intérieur d	5,50 mm
Espacement des trous Y1	108,9 mm
Espacement des trous X1	179,0 mm

Données de construction SRCU-Basic



Control Unit mGrip
SRCU-Basic



Art.-Nr.: 10.13.07.00400



Données techniques

Poids propre	2.812,51 g
Tension DC	24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Pression max.	6,00 bar



Données de commande accessoires 10.13.07.00400

Typ		Nombre d'article
Contrôle d'éjecteur	EJEK-TEST SMPi/SCPi	10.02.02.03588



WWW.SCHMALZ.COM/10.13.07.00400