Vakum pompası

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 VBV

Art.-Nr.: 11.01.40.00897

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 VBV

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	1,30 kW
Nominal güç 60 Hz	1,50 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V ±%10
Ağırlık	40,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	40,000 m³/h
Vakum debisi (60 Hz)	48,000 m³/h
50 Hz'de ses seviyesi	67,0 dB(A)
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (50 Hz)	-600 mbar
Onay	UL/CSA
Kategori	Elektrikli vakum üretimi



Tasarım verileri EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 VBV

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	131,00 mm
Uzunluk L	572,00 mm
Genişlik B2	51,00 mm
Genişlik B	280,00 mm
Yükseklik H	290,00 mm
İç çap d	7,00 mm
Diş G2	G3/4"-F
Delik aralığı X1	220,0 mm
Diş G3	G3/4"-F

Schmalz ile iletişime geçin: Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Şti. • Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu • Dumankaya Botanik A-89 • 34953 - TUZLA - İSTANBUL

Vakum pompası

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 VBV

Art.-Nr.: 11.01.40.00897

Teknik veriler

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	1,30 kW
Nominal güç 60 Hz	1,50 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V ±%10
Ağırlık	40,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	40,000 m^3/h
Vakum debisi (60 Hz)	48,000 m^3/h
50 Hz'de ses seviyesi	67,0 dB(A)
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Kategori	Elektrikli vakum üretimi

Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: **www.schmalz.com/11.01.40.00897**

Sipariş Verisi Aksesuarlar 11.01.40.00897

Typ		Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136

Schmalz ile iletişime geçin: Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Şti. • Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu • Dumankaya Botanik A-89 • 34953 - TUZLA - İSTANBUL