




EVE-TR 50 AC3 VBV

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	1,25 kW
Nominal güç 60 Hz	1,50 kW
50 Hz'de Gerilim	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Ağırlık	38,500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	50,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	60,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	67,0 dB(A)
Vakum (50 Hz)	-600 mbar
Kategori	Elektrikli vakum üretimi

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	131,00 mm
Uzunluk L	572,00 mm
Genişlik B2	15,00 mm
Genişlik B	280,00 mm
Yükseklik H	290,00 mm
İç çap d	7,00 mm
Delik aralığı X1	220,0 mm
Dış G3	G1"-F



Tasarım verileri EVE-TR 50 AC3 VBV

Art.-Nr.: 11.01.40.01010



Teknik veriler

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	1,25 kW
Nominal güç 60 Hz	1,50 kW
50 Hz'de Gerilim	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Ağırlık	38,500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	50,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	60,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	67,0 dB(A)
Kategori	Elektrikli vakum üretimi



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/11.01.40.01010



WWW.SCHMALZ.COM/11.01.40.01010