


Art.-Nr.: 11.01.40.01011



EVE-TR 40 AC3 VBV

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	1.25 kW
定格電力 60Hz	1.50 kW
50 Hzでの供給電圧	190-255V/330-440V AC3
60Hzでの供給電圧	190-290V/330-500V AC3
質量	38.500 kg
吸込量 (50Hz)	40.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	48.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	67.0 dB(A)
真空 (50 Hz)	-600 mbar
カテゴリー	電気式真空発生器



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	131.00 mm
グリッパーの長さ L	572.00 mm
幅B2	15.00 mm
幅B	280.00 mm
高さ H	290.00 mm
内径d	7.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	220.0 mm
スレッドG3	G3/4"-F

デザインデータ EVE-TR 40 AC3 VBV



Art.-Nr.: 11.01.40.01011



技術資料

属性	価値
保護タイプ IP	IP 55
定格電力 50 Hz	1.25 kW
定格電力 60Hz	1.50 kW
50 Hzでの供給電圧	190-255V/330-440V AC3
60Hzでの供給電圧	190-290V/330-500V AC3
質量	38.500 kg
吸込量 (50Hz)	40.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	48.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	67.0 dB(A)
カテゴリー	電気式真空発生器



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/11.01.40.01011

