




EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 VBV

## Teknik veriler

| Attribute             | Value                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Nominal güç 50 Hz     | 0,75 kW                  |
| Nominal güç 60 Hz     | 0,90 kW                  |
| 60 Hz'de Gerilim      | YY230 / Y460 V $\pm$ %10 |
| Ağırlık               | 27,500 kg                |
| Vakum debisi (50 Hz)  | 25,000 m <sup>3</sup> /h |
| Vakum debisi (60 Hz)  | 30,000 m <sup>3</sup> /h |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 62,0 dB(A)               |
| İnşaat                | IE3:ABD/CAN              |
| Vakum (50 Hz)         | -600 mbar                |
| Onay                  | UL/CSA                   |
| Kategori              | Elektrikli vakum üretimi |

## Tasarım verileri

| Attribute        | Value     |
|------------------|-----------|
| Uzunluk L2       | 96,00 mm  |
| Uzunluk L        | 505,00 mm |
| Genişlik B2      | 21,00 mm  |
| Genişlik B       | 260,00 mm |
| Yükseklik H      | 290,00 mm |
| İç çap d         | 7,00 mm   |
| Diş G2           | G3/4"-F   |
| Delik aralığı X1 | 220,0 mm  |
| Diş G3           | G3/4"-F   |



Tasarım verileri EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 VBV

Art.-Nr.: 11.01.41.00079

**Teknik veriler**

| Attribute             | Value                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Koruma tipi IP        | IP 55                    |
| Nominal güç 50 Hz     | 0,75 kW                  |
| Nominal güç 60 Hz     | 0,90 kW                  |
| 60 Hz'de Gerilim      | YY230 / Y460 V $\pm$ %10 |
| Ağırlık               | 27,500 kg                |
| Vakum debisi (50 Hz)  | 25,000 m <sup>3</sup> /h |
| Vakum debisi (60 Hz)  | 30,000 m <sup>3</sup> /h |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 62,0 dB(A)               |
| İnşaat                | IE3:ABD/CAN              |
| Kategori              | Elektrikli vakum üretimi |

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/11.01.41.00079](http://www.schmalz.com/11.01.41.00079)**Sipariş Verisi Aksesuarlar 11.01.41.00079**

| Typ                    | Ürün numarası                |
|------------------------|------------------------------|
| Vakum sınırlayıcı valf | VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40 |
|                        | 10.03.01.00136               |

**Sipariş Verisi Yedek Parça 11.01.41.00079**

| Typ                   | Ürün numarası                    |
|-----------------------|----------------------------------|
| Filtre eki (yuvarlak) | FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG |
|                       | 10.07.01.00017                   |

[WWW.SCHMALZ.COM/11.01.41.00079](http://WWW.SCHMALZ.COM/11.01.41.00079)