




EVE-TR 25 AC3 VBV

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	0,75 kW
Nominal güç 60 Hz	0,90 kW
50 Hz'de Gerilim	190 - 242 V / 342 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim	190 - 265 V / 342 - 500 V AC3
Ağırlık	26,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	25,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	30,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	62,0 dB(A)
Vakum (50 Hz)	-600 mbar
Kategori	Elektrikli vakum üretimi



Tasarım verileri EVE-TR 25 AC3 VBV

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	96,00 mm
Uzunluk L	505,00 mm
Genişlik B2	21,00 mm
Genişlik B	260,00 mm
Yükseklik H	290,00 mm
İç çap d	7,00 mm
Delik aralığı X1	220,0 mm
Dış G3	G3/4"-F

Art.-Nr.: 11.01.41.00086

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Nominal güç 50 Hz	0,75 kW
Nominal güç 60 Hz	0,90 kW
50 Hz'de Gerilim	190 - 242 V / 342 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim	190 - 265 V / 342 - 500 V AC3
Ağırlık	26,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	25,000 m³/h
Vakum debisi (60 Hz)	30,000 m³/h
50 Hz'de ses seviyesi	62,0 dB(A)
Kategori	Elektrikli vakum üretimi

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/11.01.41.00086WWW.SCHMALZ.COM/11.01.41.00086