


Art.-Nr.: 11.01.43.00171




EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 VBV

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	2.20 kW
定格電力 60Hz	2.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D265 V / Y460 V ± 10 %
質量	78.000 kg
吸込量 (50Hz)	67.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	78.500 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	72.0 dB(A)
構築	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	-600 mbar
カテゴリー	電気式真空発生器

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L2	96.00 mm
グリッパーの長さ L	704.00 mm
幅B2	48.00 mm
幅B	353.00 mm
高さ H1	420.00 mm
高さ H2	75.00 mm
高さ H	328.00 mm
内径d	12.00 mm
スレッドG2	G1-1/4-AG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	326.0 mm
スレッドG3	G1"-F
スレッドG5	M8-F

デザインデータ EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 VBV



Art.-Nr.: 11.01.43.00171



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 55
定格電力 50 Hz	2.20 kW
定格電力 60Hz	2.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D265 V / Y460 V ± 10 %
質量	78.000 kg
吸込量 (50Hz)	67.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	78.500 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	72.0 dB(A)
構築	IE3:EU/CN/IND
カテゴリ	電気式真空発生器



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/11.01.43.00171

