





EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 VBV

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	2,20 kW
Nominal güç 60 Hz	2,60 kW
50 Hz'de Gerilim	D290 V / Y500 V $\pm$ 10
60 Hz'de Gerilim	D330 V / Y575 V $\pm$ 10
Ağırlık	86,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	67,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	78,500 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	72,0 dB(A)
İnşaat	IE3:CAN
Vakum (50 Hz)	-600 mbar



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	96,00 mm
Uzunluk L	747,00 mm
Genişlik B2	48,00 mm
Genişlik B	353,00 mm
Yükseklik H1	420,00 mm
Yükseklik H2	75,00 mm
Yükseklik H	328,00 mm
İç çap d	12,00 mm
Dış G2	G1-1/4"-M
Dış G3	G1"-F

Tasarım verileri EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 VBV



Art.-Nr.: 11.01.43.00173

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	2,20 kW
Nominal güç 60 Hz	2,60 kW
50 Hz'de Gerilim	D290 V / Y500 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D330 V / Y575 V $\pm$ %10
Ağırlık	86,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	67,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	78,500 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	72,0 dB(A)
İnşaat	IE3:CAN
Kategori	Elektrikli vakum üretimi

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/11.01.43.00173WWW.SCHMALZ.COM/11.01.43.00173