


Art.-Nr.: 11.01.43.00173



EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 VBV

技術資料

属性	値値
定格電力 50 Hz	2.20 kW
定格電力 60Hz	2.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D290 V / Y500 V ±10 %
60Hzでの供給電圧	D330 V / Y575 V ±10 %
質量	86.000 kg
吸込量 (50Hz)	67.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	78.500 m³/h
50Hzでのノイズレベル	72.0 dB(A)
構築	IE3:CAN
真空 (50 Hz)	-600 mbar



デザインデータ EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 VBV

デザインデータ

属性	値値
グリッパーの長さ L2	96.00 mm
グリッパーの長さ L	747.00 mm
幅B2	48.00 mm
幅B	353.00 mm
高さ H1	420.00 mm
高さ H2	75.00 mm
高さ H	328.00 mm
内径d	12.00 mm
スレッドG2	G1-1/4-AG
スレッドG3	G1"-F




真空ポンプ

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 VBV



Art.-Nr.: 11.01.43.00173



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 55
定格電力 50 Hz	2.20 kW
定格電力 60Hz	2.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D290 V / Y500 V ±10 %
60Hzでの供給電圧	D330 V / Y575 V ±10 %
質量	86.000 kg
吸込量 (50Hz)	67.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	78.500 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	72.0 dB(A)
構築	IE3:CAN
カテゴリー	電気式真空発生器



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/11.01.43.00173

