




EVE-TR 50 AC3 IE3-TYP4 VBV

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	1,30 kW
Nominal güç 60 Hz	1,50 kW
50 Hz'de Gerilim	D290 V / Y500 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D330 V / Y575 V $\pm$ %10
Ağırlık	40,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	50,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	60,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	67,0 dB(A)
İnşaat	IE3:CAN
Vakum (50 Hz)	-600 mbar
Onay	UL/CSA
Kategori	Elektrikli vakum üretimi

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	131,00 mm
Uzunluk L	572,00 mm
Genişlik B2	51,00 mm
Genişlik B	280,00 mm
Yükseklik H	290,00 mm
İç çap d	7,00 mm
Diş G2	G1"-F
Delik aralığı X1	220,0 mm



Tasarım verileri EVE-TR 50 AC3 IE3-TYP4 VBV

Art.-Nr.: 11.01.43.00463

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	1,30 kW
Nominal güç 60 Hz	1,50 kW
50 Hz'de Gerilim	D290 V / Y500 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D330 V / Y575 V $\pm$ %10
Ağırlık	40,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	50,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	60,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	67,0 dB(A)
İnşaat	IE3:CAN
Kategori	Elektrikli vakum üretimi

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/11.01.43.00463WWW.SCHMALZ.COM/11.01.43.00463