Vakum blower

SBM-160-520-IE3-TYP3


Art.-Nr.: 11.02.05.10154



SBM-160-520-IE3-TYP3

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	3,00 kW
Nominal güç 60 Hz	3,60 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V ±%10
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V ±%10
Ağırlık	43,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	160,000 m^3/h
Vakum debisi (60 Hz)	190,000 m^3/h
50 Hz'de ses seviyesi	70,5 dB(A)
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	-520 mbar
Kategori	Elektrikli vakum üretimi



Tasarım verileri SBM-160-520-IE3-TYP3

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	469,00 mm
Genişlik B	370,00 mm
Yükseklik H	426,00 mm
İç çap d	12,00 mm
Delik aralığı X1	290,0 mm

Schmalz ile iletişime geçin: Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Şti. • Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu • Dumankaya Botanik A-89 • 34953 - TUZLA - İSTANBUL

Vakum blower

SBM-160-520-IE3-TYP3

Art.-Nr.: 11.02.05.10154

Teknik veriler

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	3,00 kW
Nominal güç 60 Hz	3,60 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V ±%10
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V ±%10
Ağırlık	43,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	160,000 m^3/h
Vakum debisi (60 Hz)	190,000 m^3/h
50 Hz'de ses seviyesi	70,5 dB(A)
Nominal güç	3,00 W
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Kategori	Elektrikli vakum üretimi

Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: **www.schmalz.com/11.02.05.10154**

Schmalz ile iletişime geçin: Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Şti. • Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu • Dumankaya Botanik A-89 • 34953 - TUZLA - İSTANBUL