




SBM-160-520-IE3-TYP4

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	3,00 kW
Nominal güç 60 Hz	3,60 kW
50 Hz'de Gerilim	D290 V / Y500 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D330 V / Y575 V $\pm$ %10
Ağırlık	43,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	160,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	190,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	70,5 dB(A)
İnşaat	IE3:CAN
Onay	UL/CSA
Kategori	Elektrikli vakum üretimi

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	469,00 mm
Genişlik B	370,00 mm
Yükseklik H	426,00 mm
İç çap d	12,00 mm
Delik aralığı X1	290,0 mm



Tasarım verileri SBM-160-520-IE3-TYP4

Art.-Nr.: 11.02.05.10155

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	3,00 kW
Nominal güç 60 Hz	3,60 kW
50 Hz'de Gerilim	D290 V / Y500 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D330 V / Y575 V $\pm$ %10
Ağırlık	43,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	160,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	190,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	70,5 dB(A)
Nominal güç	3,00 W
İnşaat	IE3:CAN
Kategori	Elektrikli vakum üretimi

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/11.02.05.10155WWW.SCHMALZ.COM/11.02.05.10155