




SBL-260-520-IE3-TYP4

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	4,00 kW
Nominal güç 60 Hz	4,80 kW
50 Hz'de Gerilim	D290 V / Y500 V $\pm$ 10
60 Hz'de Gerilim	D330 V / Y575 V $\pm$ 10
Ağırlık	62,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	260,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	300,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	74,0 dB(A)
İnşaat	IE3:CAN
Kategori	Elektrikli vakum üretimi

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	512,00 mm
Genişlik B	473,00 mm
Yükseklik H	523,00 mm
İç çap d	12,00 mm
Delik aralığı X1	310,0 mm



Tasarım verileri SBL-260-520-IE3-TYP4

Art.-Nr.: 11.02.05.10159

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	4,00 kW
Nominal güç 60 Hz	4,80 kW
50 Hz'de Gerilim	D290 V / Y500 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D330 V / Y575 V $\pm$ %10
Ağırlık	62,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	260,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	300,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	74,0 dB(A)
Nominal güç	4,00 W
İnşaat	IE3:CAN
Kategori	Elektrikli vakum üretimi

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/11.02.05.10159WWW.SCHMALZ.COM/11.02.05.10159