



SBL-260-520-IE3-TYP2

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 60 Hz	4,80 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Peso	62,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	260,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	300,000 m ³ /h
Modello	IE3:US/CAN
Approvazione	UL/CSA

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	512,00 mm
Larghezza B	473,00 mm
Altezza H	523,00 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Griglia forata X1	310,0 mm

Dati di costruzione SBL-260-520-IE3-TYP2

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 60 Hz	4,80 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Peso	62,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	260,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	300,000 m ³ /h
Potenza nominale	4,80 W
Modello	IE3:US/CAN

Soffiante per vuoto

SBL-260-520-IE3-TYP2



Art.-Nr.: 11.02.05.10183



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/11.02.05.10183



WWW.SCHMALZ.COM/11.02.05.10183